

REF . 0 130 16


HRC CARTRIDGE FUSE - CYLINDRICAL TYPE AM 10 X 38 - 16 A - WITHOUT INDICATOR


Emballage (nombre number of units)	10
Volume (dm ³)	0,056
Poids (g)	78,00

Caractéristiques du produit
Cylindrical type aM (motor rated)

- Conform to EN 60269-1, IEC 60269-1 and 2

10 x 38 HRC

- Without indicator
- Rating : 16 Amps
- Voltage ~ : 500 Volts
- Rupture capacity : 100000 Amps

Caractéristiques générales
HRC cartridge fuses
Documentation associée

Catalogue pages & additional information

- [Description page \(p.179\)](#)
- [Blade cartridge fuses gG and aM types](#)


Installation & technical data

- [F00188EN-08](#)