

REF . 0 123 20

**DOMESTIC CARTRIDGE FUSE - CYLINDRICAL TYPE 8.5 X 31.5 - 20 A - WITHOUT INDICATOR**

Emballage (nombre number of units )	10
Volume (dm <sup>3</sup> )	0,036
Poids (g)	44,00

**Caractéristiques du produit****Cylindrical****8.5 x 31.5**

- Rating : 20 Amps
- Voltage ~ : 400 Volts
- Rupture capacity Copper : 20000 Amps
- Protected section : 2.5 mm<sup>2</sup>
- Color Indication : Green

**Caractéristiques générales****Domestic cartridge fuses****Documentation associée****Catalogue pages & additional information**

- [Description page \(p.082\)](#)
- [Dimensions of din-rail equipment](#)

**Agreements & certificates of conformity**

- [NF - 656079/A1](#)