

REF . 0 123 01

**DOMESTIC CARTRIDGE FUSE - CYLINDRICAL TYPE GG 8 X 32 - 1 A - WITHOUT INDICATOR**

Emballage (nombre number of units)	10
Volume (dm ³)	0,036
Poids (g)	45,00

Caractéristiques du produit**Cylindrical type gG**

- Conform to EN 60269-1, IEC 60269-1 and 2

8 x 32 (previously 8.5 x 31.5)

- Without indicator
- Rating : 1 Amps
- Voltage ~ : 400 Volts
- Rupture capacity : 20000 Amps

Caractéristiques générales**HRC cartridge fuses****Documentation associée****Catalogue pages & additional information**

- [Description page \(p.179\)](#)
- [Blade cartridge fuses gG and aM types](#)

**Installation & technical data**

- [F00192EN-08](#)