




Friheten att alltid känna sig trygg

NOVO Go är designad för att användarna ska känna sig självständiga och trygga i vardagen, både när de är hemma och när de går ut. Enheten stödjer tvåvägskommunikation med röstsamtal och har en lättillgänglig larmknapp. I en nödsituation skickas omedelbart ett larm innehållande information om användarens position till larmmottagaren.

NOVO Go kan även användas som ett passivt mobilt trygghetslarm för brukare med kognitiv svikt som inte kan larma själv. Larmet aktiveras när brukaren lämnar en i förväg definierad trygghetszon och brukaren kan vid behov spåras.



En professionell trygghetstjänst genom kraftfulla konfigurationer




Fristående NOVO Go

Oavsett om användaren är inomhus eller utomhus så är det mobila trygghetslarmet alltid tillgängligt och uppkopplat, och det är enkelt att larma och kommunicera med larmcentralen. NOVO Go enheten har ett modernt, elegant och tilltalande utseende, och den kan användas som armband eller halsband.



NOVO Go som en trygghetstelefon

När användaren är hemma placeras det mobila trygghetslarmet i dockningsstationen, vilket ger motsvarigheten till ett traditionellt trygghetslarm med möjlighet att ansluta ytterligare larmtillbehör. När användaren lämnar hemmet tar han eller hon sin NOVO Go från dockningsstationen och sätter sedan tillbaka den vid hemkomsten.



NOVO Go med en stationär trygghetstelefon

När det finns en stationär trygghetstelefon i hemmet används NOVO Go som en traditionell larmknapp. När användaren är inomhus känner NOVO Go av att den är hemma och optimerar batteritiden genom att bara larma via den stationära trygghetstelefonen. Om användaren lämnar hemmet så vet enheten att den är borta och slår då på den mobila anslutningen för att fungera som en fristående enhet.

Huvudfunktioner

- ✓

Användarvänlig och speciellt utformad för professionella tjänster, följer alla relevanta standarder för trygghetslarm.
- ✓

100% integrerad i Legrand Care's ekosystemet för trygghetslarm.
- ✓

Omfattande hantering och realtidsövervakning genom CMP.
- ✓

Fjärrkonfigurering och mjukvaruuppdateringar över luften.
- ✓

Plug-and-Play ur lådan med fullt integrerad kommunikation.
- ✓

Dubbel positioneringsteknologi (GNSS och A-GPS) som stödjer plats, trygghetszoner och spårning.
- ✓

Röst- och visuella meddelanden för att ge användare information om enhetens status.
- ✓

Automatisk Hemma- / Bortafunktion som används för att behovsanpassa funktioner och för att optimera batteri- och dataanvändning.
- ✓

Automatisk övervakning av inaktivitet i kombination med "daglig knapp"-funktion för behovsstyrd tillsyn.
- ✓

Påminnelsefunktion med talmeddelanden.

Tekniska data



Mått (B x H x D)	40 x 40 x 13 mm	100 x 100 x 105 mm
Vikt	33 g	440 g
Drifttemperatur	Mellan -20 et +50 °C	Mellan 0 och +40 °C
Batteri	Litiumpolymer, 370 mAh	NiMH, 2000mAh
Sändareffekt max (EU/UK)	869.2 MHz – 10 mW (EIRP)	10 mW (EIRP)
Strömförsörjning	Magnetisk USB-kontakt, 5 Vdc, 1A	5 Vdc, 1.0-1.5 A
Spänning	5 V	5 V
Laddningstid för batteriet	Upp till 4.5 timmar	-
Kommunikation	2G/3G/4G, VoLTE, roamande SIM	-
Positionering	Assisterad/fristående GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS	-
GPS Precision	~5 meters fri sikt mot himlen	-
Radiofrekvens RF (EU/UK)	869.200–869.250 MHz (Sociala larm) Kategori 1	-
IP-klass	IP54	-
Batteriprestanda	~24 timmar vid normal användning	-